

Garant**VHM maró, DLC, Ø h10 DC: 5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	201045 5
GTIN	4045197706393
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:**Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.**Speciális geometria **alumínium megmunkáláshoz.**A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal.****Felhasználás:**Speciálisan **alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.**

Műszaki leírás

Fogak száma Z	1
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,015 mm
Vágóél Ø D_c	5 mm
Szár Ø D_s	5 mm
Teljes hossz L	60 mm
Élhossz L_c	17 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Spirálszög	26 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	DLC

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	480 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	440 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő

alkalmas