


 **KOMET****KOMET® P25M váltólapka, P25M, Megnevezés: 26-660****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Árucikk kategória	24T

Leírás**Kivitel:**

Körbefutó forgácshornokkal.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TOHX 140305 EN
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	P25M
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		