


 **KOMET****KOMET® P25M váltólapka, P25M, Megnevezés: 32-050****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Árucikk kategória	24T

Leírás**Kivitel:**

Körbefutó forgácshornyokkal.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TOHT 160408 EN
Minőség	P25M
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		