

**KOMET® váltólapka, K10, Megnevezés: 14-6603****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Kivitel:**

Körbefutó forgácshornokkal. A legkedvezőbb forgácsolási körülmények érdekében még egy letöréssel vannak ellátva. Hátszög 15°.

**Alkalmazható :**

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Váltólapka ISO kód: TOHX 090204 EN

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	TOHX 090204 EN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	K10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
GG(G)	alkalmas	150 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		