

**KOMET® váltólapka, K10, Megnevezés: 26-660****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Árucikk kategória	24T

Leírás**Kivitel:**

Körbefutó forgácshornokkal.

Alkalmazható :

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Váltólapka ISO kód: TOHX 140305 EN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TOHX 140305 EN
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	K10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	150 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		