

**KOMET® váltólapka, BK8425, Megnevezés: 14-660****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216770 14-660
GTIN	2050002046641
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Kivitel:**

Körbefutó forgácshornokkal.

**Alkalmazható :**

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Váltólapka ISO kód: TOHX 090204 EN

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	TOHX 090204 EN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	1
Minőség	BK8425
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	150 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		