


**KOMET® váltólapka, BK8425, Megnevezés: 26-660****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Árucikk kategória	24T

Leírás**Kivitel:**

Körbefutó forgácshornyokkal.

Alkalmazható :

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Váltólapka ISO kód: TOHX 140305 EN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TOHX 140305 EN
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	1
Minőség	BK8425
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	150 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		