

Garant**Horonymaró, Keményfém, Típus: 18XL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P16

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Belső $\varnothing d_1$: 12 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 5 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 77,5 mm

Teljes hossz L_{ges} : 126,6 mm

Műszaki leírás

Legkisebb fúrési $\varnothing D$	14 - 22 mm
Szárkivitel	hengeres
Belső $\varnothing d_1$	12 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Teljes hossz L_{ges}	126,6 mm
Szorítócsavar készlet	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Max. fogásmélység S_{max}	5 mm
Kinyúlási hossz L_1	77,5 mm

Szár	DIN 6535 HA
Lapka típushoz	P16
belső hűtés	igen
Menetmélység	75,5 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219818
--------------------------------------	--------