

Garant**Horonymaró, Keményfém, Típus: 27XL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P26

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Belső $\varnothing d_1$: 15,5 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 10,75 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 25 mm

Teljes hossz L_{ges} : 180 mm

Műszaki leírás

Szorítócsavar készlet	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	180 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Belső $\varnothing d_1$	15,5 mm
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	22 - 37 mm
Max. fogásmélység S_{max}	10,75 mm
Szárkivitel	hengeres
Kinyúlási hossz L_1	25 mm

Szár	DIN 6535 HA
Lapka típushoz	P26
belső hűtés	igen
Menetmélység	21,5 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219819
--------------------------------------	--------