

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB7520, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	214929 ST1400
GTIN	4045197706638
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,17 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,17 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 083608 PDER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		