

Garant**AN.U 120608, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215113 UNI
GTIN	4045197703187
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.

Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.

Alkalmazás:

$a_{p\ max} = 12\ \text{mm}$.

$a_p = 10\ \text{mm}$ (ajánlás).

Figyelem:

Teli horony marásához nem alkalmas!

Figyelem:

Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10\ \text{mm}$.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB925

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB925

Tűrés	K
Váltólapka ISO kód	AN.U 120608
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz