

**Garant****AN.U 120604, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215111 INOX
GTIN	4045197703101
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.

Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.

**Alkalmazás:**

$a_{p\ max} = 12\ \text{mm}$ .

$a_p = 10\ \text{mm}$  (ajánlás).

**Figyelem:**

Teli horony marásához nem alkalmas!

**Figyelem:**

Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10\ \text{mm}$ .

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás  $f_z / \text{fog}$ : 0,15 mm

Minőség: HB9635

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z / \text{fog}$	0,15 mm
Típus	INOX

Sarokrídusz	0,4 mm
Minőség	HB9635
Tűrés	K
Váltólapka ISO kód	AN.U 120604
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz