

Garant**AN.U 120604, Típus: GG**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215111 GG
GTIN	4045197703118
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.

Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.

Alkalmazás:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (ajánlás).

Figyelem:

Teli horony marásához nem alkalmas!

Figyelem:

Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,15 mm

Minőség: HB9720

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Típus	GG

Sarokrídusz	0,4 mm
Minőség	HB9720
Tűrés	K
Váltólapka ISO kód	AN.U 120604
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz