

Garant**AN.U 120608, Típus: ALU**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215113 ALU |
| GTIN | 4045197703132 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil és kétoldalas 4 élű váltólapka.

Az egyedülálló váltólapka geometria következtében a vágóélt nem gyengíti a furat.

Alkalmazás:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (ajánlás).

Figyelem:

Teli horony marásához nem alkalmas!

Figyelem:

Oldalazás: alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Minőség: HU9815

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|--------|
| Típus | ALU |
| Előtolás f_z / fog | 0,2 mm |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Sarokrídusz | 0,8 mm |
| Minőség | HU9815 |
| Tűrés | G |
| Váltólapka ISO kód | AN.U 120608 |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |