


**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz  
L1: M6X25****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 301309 M6X25  |
| GTIN              | 4045197706683 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Ø D <sub>2</sub>                 | 10 mm      |
| Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6 | 6,5 mm     |
| Menet M                          | M6×25      |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>     | 25 mm      |
| L <sub>2</sub>                   | 5 mm       |
| A-méret kinyúlási hossz          | 44 mm      |
| Külső Ø D                        | 13 mm      |
| Befogó                           | SK 40      |
| Befogó szabvány                  | ISO 7388-1 |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak                                 | ADB                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Becsavarozható maró befogó          |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40  | 308795 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40   | 308615 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40  | 308806 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40                              | 308700 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40  | 308620 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40  | 308760 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40  | 308790 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40                            | 308830 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40  | 308635 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40  | 308802 40 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40   | 308640 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                                       | 308630 40 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40   | 308600 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40  | 308605 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40  | 308610 40 |

|  |            |
|--|------------|
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40  |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40                    | 308740 40  |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                 | 308625 40  |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308765 40  |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40                                 | 308785 40  |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40                             | 308650 40  |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M                               | 308670 40M |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40                                     | 308660 40  |