

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M8X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M8X50
GTIN	4045197706706
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	69 mm
Ø D ₂	13 mm
Menet M	M8×50
Hasznos hossz L ₁	50 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	8,5 mm
L ₂	5 mm
Külső Ø D	23 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40

308615 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40