

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz L1: M10X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M10X100
GTIN	4045197706744
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	10,5 mm
Menet M	M10×100
Hasznos hossz L ₁	100 mm
A-méret kinyúlási hossz	119 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40