


**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz L1: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M16X50
GTIN	4045197706829
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Menet M	M16×50
A-méret kinyúlási hossz	69 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	17 mm
Külső Ø D	34 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
	308630 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz  
40

308615 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

308625 40