


Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz L1: M16X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M16X100
GTIN	4045197706843
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	119 mm
Hasznos hossz L ₁	100 mm
L ₂	5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Menet M	M16×100
Külső $\varnothing D$	36 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40