

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz  
L1: M12X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M12X50
GTIN	4045197706775
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	12,5 mm
Menet M	M12×50
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	69 mm
Külső Ø D	24 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40