


**Garant****eco-VARIO-LINE késszár, balos, Szármagasság h: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273871 16
GTIN	4045197702258
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Alkalmazható:**

273875 sz. eco lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Inkluzív szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogóval lehetséges.

$L = L_1 + L_3$  (eco lapkatartó).

belső hűtés: igen

Működő szélesség  $L_4$ : 21 mm

$L_1$ : 78 mm

$L_2$ : 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Műszaki leírás**

Szármagasság h	16 mm
$L_2$	24,5 mm
$L_1$	78 mm
Működő szélesség $L_4$	21 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500