


Garant**eco-VARIO-LINE készszár, balos, Szármagasság h: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273871 20
GTIN	4045197702265
Árucikk kategória	21W

Leírás**Alkalmazható:**

273875 sz. eco lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogóval lehetséges.

$L = L_1 + L_3$ (eco lapkatartó).

belső hűtés: igen

Működő szélesség L_4 : 25 mm

L_1 : 93,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	25 mm
Szármagasság h	20 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9