


Garant**eco-VARIO-LINE késszár, balos, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273871 25
GTIN	4045197702272
Árucikk kategória	21W

Leírás**Alkalmazható:**

273875 sz. eco lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogóval lehetséges.

$L = L_1 + L_3$ (eco lapkatartó).

belső hűtés: igen

Működő szélesség L_4 : 30 mm

L_1 : 95,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Műszaki leírás

L_1	95,5 mm
Szármagasság h	25 mm
Működő szélesség L_4	30 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9