

Garant**eco-VARIO-LINE lapkatartó, jobbos, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273874 4
GTIN	4045197702906
Árucikk kategória	21W

Leírás**Alkalmazható:**

273870 sz. eco készzár vagy 319145 RR / LR alaptartó.

belső hűtés: igen

Max. fogásmélység t_{max} : 28 mm L_3 : 28,5 mm**Műszaki leírás**

L_3	28,5 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Max. fogásmélység t_{max}	28 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

