


Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Hengeres alakú, HSK-A 63, Menet M × hossz L1: M16X150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307042 M16X150
GTIN	4045197707048
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	150 mm
Menet M	M16×150
A-méret kinyúlási hossz	176 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	29 mm
Furat Ø D ₁	17 mm
Befogó	HSK-A 63

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccsavarozható maró befogó