

**Garant****Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Hengeres alakú, HSK-A 63, Menet M × hossz L1: M5X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307042 M5X25
GTIN	4045197706867
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	51 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Menet M	M5X25
Furat Ø D <sub>1</sub>	5,5 mm
Befogó	HSK-A 63

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccsavarozható maró befogó