

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Hengeres alakú, HSK-A 63, Menet M × hossz L1: M6X25****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 307042 M6X25 |
| GTIN | 4045197706874 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------|
| Menet M | M6x25 |
| Hasznos hossz L ₁ | 25 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 51 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Furat Ø D ₁ | 6,5 mm |
| Befogó | HSK-A 63 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Beccavarozható maró befogó |