

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Hengeres alakú, HSK-A 63, Menet M × hossz L1: M12X75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307042 M12X75
GTIN	4045197706973
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	21 mm
Hasznos hossz L ₁	75 mm
L ₂	5 mm
Menet M	M12×75
A-méret kinyúlási hossz	101 mm
Furat Ø D ₁	12,5 mm
Befogó	HSK-A 63

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccavarozható maró befogó