

**Garant****Menesztőlapos befogó, PSC 50 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308501 16     |
| GTIN              | 4045197703361 |
| Árucikk kategória | 31C           |

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ről PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ről PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ről PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló hosszabbító 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 16 mm        |
| A-méret kinyúlási hossz   | 60 mm        |
| Külső Ø D                 | 48 mm        |
| Befogó                    | PSC 50 rövid |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány                      | ISO 26623-1                         |
| belső hűtés                          | igen                                |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó                |

## Tartozék

|   |              |
|---|--------------|
| PSC - szűkítő PSC1 / PSC2 63/50           | 318892 63/50 |
| Hosszabbító PSC-50 / PSC-50 A méret 80 mm | 318895 80    |