

**Garant****ER szorítópatronos befogó, PSC 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308513 16     |
| GTIN              | 4045197703194 |
| Árucikk kategória | 31C           |

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

308881 – 309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

**Műszaki leírás**

|  |             |
|--|-------------|
| Befogási tartomány                                 | 0,5 - 10 mm |
| ER szorítópatronhoz                                | 16          |
| A-méret kinyúlási hossz                            | 70 mm       |
| Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 16          |
| Külső Ø D  | 28 mm       |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó                               | PSC 40 rövid                        |
| Befogó szabvány                      | ISO 26623-1                         |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| belső hűtés                          | igen                                |
| Termék fajtája                       | Szorítópatronos befogó              |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                                | 308906 6   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm                   | 308922 8   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                                | 308906 9   |
| ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm-tömítéssel                 | 309014     |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm  | 309160     |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm                  | 308922 10  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm  | 308901 2   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm  | 308901 5   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm   | 309425 6   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                                | 308921 9   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm                                | 308921 5   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |

|  |            |
|--|------------|
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm              | 308921 3   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm                        | 308901 9   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm                      | 308901 1,5 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm              | 308906 5   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm                        | 308920 2   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm                        | 308920 4   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm             | 308921 10  |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm | 308922 9   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm              | 308921 7   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm                        | 308920 8   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm                        | 308901 3   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm | 308922 7   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm              | 308921 4   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm                        | 308920 3   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm                        | 308901 4   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm | 308922 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm                        | 308920 5   |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel            | 309164     |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm                        | 308920 7   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm                        | 308901 1   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm | 308922 5   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm                        | 308901 7   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm | 308922 3   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm              | 308906 7   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm                        | 308920 1   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm                        | 308901 8   |

|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm                 | 308906 3   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                 | 308921 6   |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm                         | 309012     |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm                           | 308920 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm                         | 308901 2,5 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm                 | 308906 4   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm    | 308922 4   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm                          | 308901 10  |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                 | 308921 8   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm                           | 308901 6   |
| Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm                             | 613300 25  |
| ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm-tömítéssel és fúvókával | 309165     |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm                          | 308920 10  |
| HiRunER szorítókulcs nyomatékulcshoz Típus 16                         | 309749 16  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm                           | 308920 9   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm                | 308906 10  |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                 | 308906 8   |