

**Garant****ER szorítópatronos befogó, PSC 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308513 32
GTIN	4045197703217
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

308881 – 309434 sz. ER szorítópatron, 309680 sz., ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309885 sz. hűtőfolyadék-cső és 309893 sz. dugókulcs.  
Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	2 - 20 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
ER szorítópatronhoz	32
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	32
Külső Ø D	50 mm
Befogó	PSC 40 rövid

Befogó szabvány	ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308981 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308981 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308981 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308981 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308981 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308981 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308981 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308981 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308981 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308986 11

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308986 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308986 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	308986 17
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308986 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308986 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308986 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309000 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309000 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309000 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309000 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309000 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309000 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309000 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309000 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309000 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309000 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309001 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309001 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309001 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309001 17
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309001 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309001 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309001 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309002 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309002 12
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309002 18
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309002 20
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309002 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309002 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	309002 7
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	309002 9
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309024
ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4–16, 20 mmtömítéssel	309026
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309280
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mmtömítéssel	309284
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mmtömítéssel és fúvókával	309285

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309432 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309432 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309432 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309432 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
HiRunER szorítókulcs nyomatékkulcshoz Típus 32	309749 32