

**Garant****Zsugorbefogó, PSC 40 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308566 16
GTIN	4045197703552
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

- Balluffchip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

**Felhasználás:**

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

**Különleges tartozék:**

Zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 34 mm

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Külső Ø D	34 mm

Befogó	PSC 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Alapszekrény	354290
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16