

Garant**Zsugorbefogó, PSC 40 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308566 18
GTIN	4045197703569
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- Balluffchip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Különleges tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási Ø D₁: 18 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Műszaki leírás

Ø D ₂	33 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	42 mm

Befogó	PSC 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Alapszekrény	354290