

Garant

**Lama di troncatura HSS, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w:
26/4,1 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273556 26/4,1
GTIN	4062406080655
Classe articolo	21U

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4,1 mm
Altezza tagliente h ₅	26 mm
Per Ø pezzo max.	80 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

