

Garant**Lama di troncatura HSS, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w:
26/3,1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273556 26/3,1
GTIN	4062406080648
Classe articolo	21U

Descrizione**Per:**

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Altezza tagliente h ₅	26 mm
Larghezza gola w	3,1 mm
Per Ø pezzo max.	75 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

