

**Giacca corta da lavoro Highline, ardesia / nero, Taglia DE: 98****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091312 98
GTIN	4030913068145
Classe articolo	06I

Descrizione**Esecuzione:**

Collezione fresca e moderna **Highline** in diversi tessuti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente. Resistente grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.

Giacca corta con pieghe sul retro ed elastico in cintura per un comfort ottimale.

- **Due tasche pettorali con pateletta e chiusura a strappo.**
- **Cerniera anteriore nascosta.**
- **Tasca portacellulare sulla manica sinistra.**
- **Due tasche laterali applicate.**
- **Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Giacca in combinazione di colori **blu royal / blu marino** al n. art. 091311.

Descrizione tecnica

Numero di tasche laterali	2
---------------------------	---

Taglia DE	98
Posizionamento della tasca portacellulare	sulla manica sinistra
Chiusura nascosta	sì
Fondo manica	Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche laterali	applicata
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo	2
Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento	sì
Fascia in vita	Elastico in cintura
Dimensione FR	42L
Chiusura giacca	Chiusura lampo
Dimensione IT	42L
Serie	Highline
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni ES	42L
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	285 g/m ²
Abbigliamento standard	Standard UV 801
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	ardesia / nero
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro

