

**Garant****Portamaschi a cambio rapido, SK 40, Campo filettatura: M14-33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Classe articolo	31P

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
  - **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**
- Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.**

**Uso:**

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

**Accessori speciali:**

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

**Nota:**

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-1

Compensazione lineare pressione: 24 mm

Compensazione lineare trazione: 24 mm

Ø esterno D: 79 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 48 mm

Sporgenza totale Dim. A: 138 mm

**Descrizione tecnica**

Campo filettatura	M14 – M33
Compensazione lineare pressione	24 mm
Ø esterno D	79 mm
Compensazione lineare trazione	24 mm
Sporgenza totale Dim. A	138 mm
Ø interno D <sub>1</sub>	48 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335440 14
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335640 12
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm	335640 25
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335440 12
Codolo Mazak, forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335440 18

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335640 18
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335640 16
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335440 22
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm	335640 28
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335440 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335640 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm	335440 20
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm	335440 25
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335640 11
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm	335440 28

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335440 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335640 22
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm	335640 20
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40