

**Garant****Portamaschi a cambio rapido, SK 50, Campo filettatura: M14-33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Classe articolo	31P

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
  - **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**
- Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.**

**Uso:**

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

**Accessori speciali:**

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

**Nota:**

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-1

Compensazione lineare pressione: 24 mm

Compensazione lineare trazione: 24 mm

Ø esterno D: 79 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 48 mm

Sporgenza totale Dim. A: 133 mm

**Descrizione tecnica**

Ø esterno D	79 mm
Sporgenza totale Dim. A	133 mm
Compensazione lineare trazione	24 mm
Campo filettatura	M14 – M33
Ø interno D <sub>1</sub>	48 mm
Compensazione lineare pressione	24 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm	335640 28
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335640 18
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335640 16
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335440 18
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335440 16
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335440 22
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm	335640 20
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave di serraggio con innesto percodolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm	335440 20
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335640 22
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335640 12
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335440 14
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm	335640 25
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm	335440 25
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335640 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335440 12
Chiave di serraggio con innesto percodolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335640 11
	335440 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

308615 50

Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

308620 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50

308740 50

Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per conici 50

308720 50

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm

335440 28