

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872, Adatti per coni: 40 SK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308810 40
GTIN	2050001771629
Classe articolo	39Z

Descrizione

Esecuzione:

Testa a innesto per il **controllo del momento torcente**.

Vantaggi:

Non scivola come le chiavi di serraggio tradizionali, quindi nessun pericolo di infortunio!

Uso:

Per serrare in sicurezza i codoli di serraggio.

Per codoli di serraggio con codice a colori: SK 40

Attacco: 9×12 mm

Descrizione tecnica

Attacco	9×12 mm
Per codoli di serraggio con codice a colori	SK 40
Adatti per coni	40

Accessori

Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto Coppia max. 60 N·m	656055 60
Chiave dinamometrica apparecchio base con scala graduata Coppia max. 50 N·m	657277 50
Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione, senza testa a innesto Coppia massima 50 N·m	657099 50
Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto Coppia max. 60 N·m	656510 60
Chiave dinamometrica QuickSelect senza testa a innesto Coppia max. 50 N·m	657094 50
Chiave dinamometrica, apparecchio base senza scala senza testa a innesto Coppia massima 50 N·m	657450 50
Chiave dinamometrica a testa snodata senza scala Coppia max. 60 N·m	657750 60
Chiave dinamometrica, apparecchio base Coppia max. 80 N·m	657500 80
Chiave dinamometrica, apparecchio base Coppia max. 100 N·m	657410 100