

**Garant**
**Mandrino portafrese Forma AD, SK 50 ultra corto, Ø di serraggio D1: 20 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300412 20
GTIN	4045197708335
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Vite di serraggio nella scanalatura per la pinza.

### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

### Norma:

Ähnlich DIN 69871.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830, vite di ricambio n. art. 309901.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 40 mm

Ø esterno D: 69,9 mm

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	40 mm
Ø attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Ø esterno D	69,9 mm
Adattatore	SK 50 ultra corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Tipo di prodotto	Mandrino