



Marcatore, Ø Codolo d: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358740 12
GTIN	4045197707482
Classe articolo	32B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio con codolo Weldon. Regolazione in continuo del precarico. Profondità di taglio 0,1–0,3 mm.

Vantaggi:

Superficie compattata contro indebolimenti e danneggiamenti del materiale. Velocità di marcatura corrispondente all'avanzamento massimo. Alta resistenza all'usura grazie alla lunga durata dell'ago speciale. Adatti per contrassegnare superfici rotonde. Utilizzabili su tornio. Sicurezza dei processi elevata. **Cambio della punta rapido** grazie alla facilità di estrazione. Compensazione dei dislivelli dei pezzi fino a 7 mm (a seconda dell'esecuzione).

Uso:

Per contrassegnare i più diversi materiali, come alluminio, titanio, acciaio, bronzo, rame, ottone, materie plastiche, ecc. Con diametro della punta più sottile per superfici più dure fino a 57 HRC.

Fornitura:

Dim. 12 – Incluse **3 punte** n. art. 358745 Dim. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Dim. 20 – Incluse **3 punte** n. art. 358745 Dim. 0,3 – 0,6 – 1,0.

Descrizione tecnica

L	66 mm
Ø Codolo d	12 mm
Ø D ₁	3 mm
Tipo di prodotto	Utensile per etichettatura

Accessori

Aghi di ricambio Raggio 0,6 mm	358745 0,6
Aghi di ricambio Raggio 1,0 mm	358745 1,0
Aghi di ricambio Raggio 0,3 mm	358745 0,3
Aghi di ricambio Raggio 0,5 mm	358745 0,5
Aghi di ricambio Raggio 0,8 mm	358745 0,8