

Garant
CNMG 120416, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	SG

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura