

**Garant****CNMM 120408, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Classe articolo	21G

## Descrizione

CNMM 120408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 10 mmAvanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SR
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 300 m/min
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	2 - 10 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura