

**Garant**
**CNMG 120408, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 120408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	SG
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura