

Garant

Svasatore conico di precisione, esecuzione extralunga 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 31 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150372 31
GTIN	4045197710789
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori a 3 taglienti, con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C, **con codolo cilindrico extra lungo**.

Descrizione tecnica

Viti a testa svasata a norma DIN 7991	M16
Ø Esterno	31 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,2 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	4,2 mm
Ø Preforatura	4,2 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Lunghezza complessiva L	190 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	20 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		