

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Classe articolo	21T

Descrizione

Nota:

Usare con l'inserto KNUX 1604.. R.

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25T CKUNR/L16
Staffa di fissaggio	259038 16
Vite per staffa	259021 3
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L ₃	20,5 mm
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Set di molle	259044 3
Ø Preforatura minimo D _{min}	36 mm
Vite per sottoplacchetta	259049 4
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra

Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Staffa di fissaggio Modello 16	259038 16
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Set di molle 10 pezzi Modello 3	259044 3
Spina Modello 4	259049 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600