

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/12mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A32U PCKNR/L12
Set di molle	259044 2
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Set spine elastiche	259047 2
Sottopiacchetta	259031 2
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Leva	259015 2
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	350 mm
Altezza di serraggio $L_2$	31 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite per leva Modello 2	259018 2
Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500