

**Garant****Telaio mobile per pallet, Piano di carico Larghezza×Profondità: 1200X800/Hmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Classe articolo	91T

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusta struttura con 4 angolari di presa in acciaio per l'alloggiamento di pallet e gabbie in rete metallica. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) in gomma piena elastica, mozzi su cuscinetti a rulli. Con pratica maniglia. Impugnatura ergonomica con rivestimento Haptoprene® per il massimo comfort – anche con le mani bagnate o sporche di olio.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di pallet di carico semplici e gabbie in rete metallica.

**Verniciatura:**

Argento **termoverniciato**.

**Descrizione tecnica**

Portata	1200 kg
Ø Ruota	160 mm
Materiale ruota	Gomma piena elastica
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	39 kg

Altezza	300 mm
Altezza del piano di carico	245 mm
Larghezza	1275 mm
Larghezza piano di carico	1210 mm
Profondità piano di carico	810 mm
Profondità	875 mm
Maniglia trasportabile	sì
Tipo di prodotto	Telaio mobile per pallet