

Garant**Fresa a copiare extralunga, codolo cilindrico, Ø D: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212606 12
GTIN	4045197712745
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	145 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Vite inserto	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10 mm
Lunghezza Ø d_1	85 mm
Ø Tagliente D_c	12 mm
Sporgenza totale L_1	22 mm
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	sì
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Vite di serraggio	219872
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2