

Garant
Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212620 8
GTIN	4045197712776
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm. Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,9** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M5
Vite inserto	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø Tagliente D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Lunghezza 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	23 mm

Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,9 Nm	211750 0,9
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Vite di serraggio	219870